

## Anbaurahmen - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - 1419185

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Bajonett-Verriegelung, Metall, mit Kontakteinsatz für Kabelanschluss, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben



### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4046356540384 |

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Polzahl                  | 8                    |
| Anzahl der Steckplätze   | 1                    |
| Steckzyklen              | 750                  |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 22 (flexibel) |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Schutzart                     | IP67             |

#### Materialangaben

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0             |
| Material Gehäuse               | Zink-Druckguss |
| Material Dichtung              | NBR            |

#### Elektrische Kennwerte

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Polzahl                               | 8                                            |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001) |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140815 |
| eCl@ss 4.1 | 27140815 |
| eCl@ss 5.0 | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 | 27143423 |

## Anbaurahmen - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - 1419185

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27261207 |
| eCl@ss 7.0 | 27440210 |
| eCl@ss 8.0 | 27440210 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000376 |
| ETIM 4.0 | EC002310 |
| ETIM 5.0 | EC002310 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |

### Zeichnungen

#### Maßzeichnung

