

Übergabemodul - UM 45-FLK10/ZFKDS - 2293514

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 10

Abbildung zeigt eine 20-polige Variante



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918120412

Technische Daten

Maße

Breite	54 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	50 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	< 50 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	10
Statusanzeige	Nein
Prüfspannung	500 V AC (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten Anschluss 1

Übergabemodul - UM 45-FLK10/ZFKDS - 2293514

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Abisolierlänge	8 mm

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Flachbandkabelanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)
Polzahl	10

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Übergabemodul - UM 45-FLK10/ZFKDS - 2293514

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

GOST

cULus Recognized

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Systemkabel

Übergabemodul - UM 45-FLK10/ZFKDS - 2293514

Zubehör

FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299204



FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299217



FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299220



FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299233



FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299246



FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299259



Übergabemodul - UM 45-FLK10/ZFKDS - 2293514

Zubehör

FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299262



FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299275



FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299288




FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Zeichnungen

Übergabemodul - UM 45-FLK10/ZFKDS - 2293514

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>