

# Potenzialausgleichsschiene - PAS-1 - 2765615

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Potenzialausgleichsschiene

## Produktbeschreibung

Die Potenzialausgleichsschiene PAS-1 ist für den Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0185 konzipiert. PAS-1 besitzt eine kammförmige Kontaktschiene. Neun lose Aufsteckklemmen dienen dem Anschluss von Rundleitern mit einem Querschnitt von 2,5 mm<sup>2</sup> bis 95 mm<sup>2</sup>. Zusätzlich lässt sich mit der Doppelklemme(2), siehe untenstehendes Bild, ein Bandeisen 4 x 30 mm anschließen. In der plombierbaren Kunststoffhaube befindet sich ein Etikett, in dem die Bezeichnungen der angeschlossenen Leiter eingetragen werden können. PAS-1 verfügt über das VDE-Zeichen nach DIN VDE 0618-1:1989-08.

## Produkteigenschaften

- ✓ Potenzialausgleichsschiene für den Hauptpotenzialausgleich nach DIN VDE 0100 sowie für den Blitzschutzpotenzialausgleich nach DIN EN 62305
- ✓ Besitzt eine kammförmige Kontaktschiene

## Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4017918066475 |

## Technische Daten

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 59 mm  |
| Höhe   | 149 mm |
| Tiefe  | 49 mm  |

### Allgemein

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Anschlussart                | Schraubanschluss    |
| Leiterquerschnitt starr min | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr max | 95 mm <sup>2</sup>  |
| Farbe                       | schwarz             |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140307 |
| eCl@ss 4.1 | 27140307 |
| eCl@ss 5.0 | 27140307 |

# Potenzialausgleichsschiene - PAS-1 - 2765615

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27140307 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27140307 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27140307 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27140307 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC001470 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC001470 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001470 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001470 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30212010 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121610 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121613 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121613 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121613 |

## Approbationen

VDE Zeichengenehmigung /


### Approbationsdetails

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>VDE Zeichengenehmigung</b>  |    |
| Nennspannung UN                                                                                                   |    |
| Nennstrom IN                                                                                                      |    |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                                     | 95 |

## Zeichnungen

## Potenzialausgleichsschiene - PAS-1 - 2765615

Maßzeichnung



## Potenzialausgleichsschiene - PAS-1 - 2765615

Schemazeichnung

