Auszug aus dem Online-Katalog

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU

Artikelnummer: 1404760



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404760

RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, für rechteckigen Montageaussschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Kunststoff, mit RJ45-Kontakteinsatz, 8-polig, geschirmt, Buchse auf Buchse, CAT5e, Freenet-System

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 02.10.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 046356 320849
Verkaufsgruppe	D510
VPE	1 stk.
Zolltarif	85366990

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 500

Farbe	schwarz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA-GF
Material Kontaktträger	Thermoplastik
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Dichtung	NBR
	NBR
Schutzart	IP67

Elektrische Kennwerte


Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1 A
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	1
Bemessungsspannung (III/3)	50 V
Bemessungsstoßspannung	≥ 1 kV
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Zeichnungen


Maßzeichnung



Push-Pull Anbaurahmen, Freenet-System, IP67




Montageausschnitt



RJ45-Buchseneinsatz, Freenet-System

Schemazeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten