

Buchseneinsatz - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Buchsenkontakt, wird nach dem Anncrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...-STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von 0,5 mm² bis 1 mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918127091

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom	8 A (bei 1 mm ² Leiterquerschnitt)
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1 mm ²

Anschlussdaten

Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,4 mm ... 1,8 mm
Abisolierlänge Einzelader	4 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121410

Buchseneinsatz - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

GOST




Zeichnungen

Diagramm



Buchseneinsatz - MCC-MT 0,5-1,0 - 1859991

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>