

Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Buchsenleiste, Polzahl 25

Abbildung zeigt die Variante
FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Produkteigenschaften

- ☒ 9- bis 50-polig
- ☒ Zugfederanschlusstechnik
- ☒ Gemäß IEC 60807-2
- ☒ 1:1 Verbindung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918944025

Technische Daten

Maße

Breite	78,8 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	52 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige)
Polzahl	25
Statusanzeige	Nein
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min.)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Technische Daten

Allgemein

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Bemessungsstoßspannung	1,2 kV
Bemessungsisolationsspannung	125 V

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschlussart	Zugfederanschluss
Polzahl	16
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	7 mm

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Polzahl	25

Unterstützte Steuerung

Steuerung	ABB S800 I/O
- passende I/O-Karte	DI810
- passende I/O-Karte	DI811
- passende I/O-Karte	DI814
- passende I/O-Karte	DI830
- passende I/O-Karte	DI831
- passende I/O-Karte	DI840
- passende I/O-Karte	DI885
- passende I/O-Karte	DO810
- passende I/O-Karte	DO814
- passende I/O-Karte	DO840
- passende I/O-Karte	DP820
- passende I/O-Karte	AI810
- passende I/O-Karte	AI820
- passende I/O-Karte	AI830
- passende I/O-Karte	AI835
- passende I/O-Karte	AI845

Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

- passende I/O-Karte	AO810
- passende I/O-Karte	AO820

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 

cUL Recognized 
--

Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Approbationen

cULus Recognized  US

Zubehör

Systemkabel

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Zubehör

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Zubehör

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564



Übergabemodul - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Zubehör

CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



Zeichnungen

Schaltplan

