

Frontadapter - FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302748

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Frontadapter, für Allen Bradley ControlLogix und Honeywell PlantScape, Input Karte IB 32. Die Frontadapter werden in die hohen Hauben 1756-TBE (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteckt.

Abbildung zeigt die Variante
FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918910471

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	< 50 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Polzahl	50
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Anschlussdaten Spannungsversorgung

Anschlussart	Steckbarer Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²

Frontadapter - FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302748

Technische Daten

Anschlussdaten Spannungsversorgung

Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16

Unterstützte Steuerung

Steuerung	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- passende I/O-Karte	1756-IB32
Steuerung	HONEYWELL PlantScape
- passende I/O-Karte	TC-IDD 321

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242208

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC002584


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen



UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails




Frontadapter - FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302748

Approbationen



Zeichnungen

Schaltplan



Anschlussbild FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC