


Leiterplatten-Anschlussklemme - SPTA 1,5/ 5-5,08 - 1751192

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Produkteigenschaften

- ✓ Großzügig bemessene Beschriftungs- und Bedruckungsfläche
- ✓ Komfortabler und schneller Leiteranschluss durch Push-in-Direktstecktechnik
- ✓ Einfache Bedienung beim Lösen des Leiters über orange Betätigungshebel
- ✓ Große Kabeltrichter zur sicheren Aufnahme von Leitern bis 1,5 mm²
- ✓ Klassische Pultform mit Doppelpinning für zusätzliche Bediensicherheit
- ✓ Je Produktfamilie untereinander in den Rastermaßen kombinierbar

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356318136

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	20,32 mm
Stiftabmessungen	0,6 x 1,0 mm
Stiftabstand	7 mm
Bohrlochdurchmesser	1,1 mm

Allgemein

Artikelfamilie	SPTA 1,5/
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Leiterplatten-Anschlussklemme - SPTA 1,5/ 5-5,08 - 1751192

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom I_N	9 A
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Belastungsstrom maximal	9 A
Isolierstoff	PA
Oberfläche Lötpin	Sn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Abisolierlänge	10 mm
Polzahl	5

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
AWG nach UL/CUL min	26
AWG nach UL/CUL max	16

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
-------------	----------

Leiterplatten-Anschlussklemme - SPTA 1,5/ 5-5,08 - 1751192

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / CCA / IEC EE CB Scheme / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-16	26-16

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	9 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5


cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-16	26-16

CCA

IECEE CB Scheme 
--

Leiterplatten-Anschlussklemme - SPTA 1,5/ 5-5,08 - 1751192

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>