



# Übertrifft Industrie-Etikettierer, die das Doppelte kosten.

## Verlassen Sie jeden Arbeitsplatz besser, als Sie ihn vorgefunden haben.

Der DYMO® Rhino™ 5200 ist strapazierfähig, vielseitig und mit vielen zeitsparenden Funktionen ausgestattet und erfüllt alle ANSI- und TIA/EIA-606-A-Etikettierungsstandards.

Zeit ist Geld – und die exklusiven Direktzugriffstasten sparen für Sie beides – bei jedem Job! Drücken Sie einfach auf eine Direktzugriffstaste, um Größe, Abstand und Format des Texts für perfekte Patchfeldetiketten automatisch einzurichten – drücken Sie dann auf eine andere, um die passenden Fähnchenetiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten zu drucken, ohne den Text neu einzugeben!

Es ist genauso einfach, Etiketten für Module oder mit fester Länge, horizontaler oder vertikaler Drahtbeschriftung, Etiketten für Klemmenblöcke oder 110 Klemmleisten und vieles mehr zu drucken. Drucken Sie die Barcodes Code 39 und Code 128. Greifen Sie mit Hilfe der schnellen Tastenkombination auf über 100 Industriesymbole, Bruch- und Satzzeichen zu. Nutzen Sie den optional erhältlichen, schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku für ein Etikettieren ohne Unterbrechungen.



### Hartschalenkofferset

(Nähere Angaben siehe Rückseite)



## Merkmale des DYMO® | Rhino™ 5200:

- 1 Erfüllt alle ANSI- und TIA/EIA-606-A-Industrie-Etikettierungsstandards
- 2 Exklusive Direktzugriffstasten sorgen automatisch für die gewünschte Größe, den Abstand und das Format von Etikettentext für Schalttafeln und Patchfelder, Klemmenblöcke und 110 Klemmleisten, Fähnchenetiketten für Drähte und Kabel, Anwendungen mit horizontaler oder vertikaler Umwicklung, vertikal ausgerichtete Etiketten oder Etiketten mit fester Länge
- 3 Druckt die Barcodes Code 39 und Code 128 auf 19 mm breiten Etiketten – ideal für die Anlagenverwaltung
- 4 Verwendet DYMO® Industrial-Etiketten, die resistent gegen Chemikalien, Hitze und UV-Strahlung sind; druckt auch direkt auf Schrumpfschläuche und nicht klebende Etiketten
- 5 Großes 2-zeiliges Display für 14 Zeichen mit Hintergrundbeleuchtung
- 6 100-Etiketten-Speicher zum Speichern der meistverwendeten Etiketten



Bis zu

19 mm

24 mm breite Etiketten nicht für den Gebrauch mit dem Rhino™ 5200

IND	ETIKETTENANWENDUNGEN	ETIKETTENFARBE	24 mm breite Etiketten nicht für den Gebrauch mit dem Rhino™ 5200				
			6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
<b>Etiketten, die kleben und kleben bleiben.</b> DYMO® Industrie-Etiketten sind strapazierfähig - einsatz-erprobt und durch Underwriters Laboratories Inc. anerkannt. Die Etiketten schmieren oder verblässen nicht; sie sind mit Industrieklebstoffen versehen und damit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extreme Temperaturen resistent. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbstandards oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO® Industrie-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. DYMO® Industrie-Etiketten wurden speziell für den Gebrauch mit Rhino®-Druckern entwickelt und um auf vielen verschiedenen Oberflächen zu haften.  <b>WEITERE INFORMATIONEN:</b> <a href="http://www.dymo.com/industrial">www.dymo.com/industrial</a>	SCHWARZ AUF WEISS	-	18443 S0718580	18444 S0718600	18445 S0718620	1805430	
	SCHWARZ AUF GELB	-	-	18432 S0718450	18433 S0718470	1805431	
	SCHWARZ AUF ORANGE	-	-	18435 S0718490	18436 S0718500	1805427	
	SCHWARZ AUF GRAU	-	-	1805413	1805419	1805425	
	WEISS AUF ROT	-	-	1805416	1805422	1805429	
	WEISS AUF SCHWARZ	-	1805437	1805435	1805436	1805432	
	WEISS AUF GRÜN	-	-	1805414	1805420	1805426	
<b>VINYL</b> - UL-anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform Länge 5,5 m 	WEISS AUF BLAU	-	-	1805243	1805417	1805423	
	WEISS AUF VIOLETT	-	-	1805415	1805421	1805428	
	WEISS AUF BRAUN	-	-	1805412	1805418	1805424	
<b>PERMANENTES POLYESTER</b> - UL-anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	1805442	18482 S0718240	18483 S0718210	18484 S0718220	1734523 S0773830	
	SCHWARZ AUF TRANSPARENT	1805440	18508DMO S0718160	622289	622290	1805433	
	SCHWARZ AUF METALLIC	1805441	18485 S0718170	18486 S0718180	18487 S0718200	1805434	
<b>SCHRUMPFESCHLÄUCHE</b> - UL-anerkannte Komponente (UL224) - Erfüllt MIL-STD-202G, MIL-M-81531 & SAE-DTL 23053/5 (Klassen 1 & 3) - RoHS-konform Länge 1,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	18051 S0718260	18053 S0718280	18055 S0718300	18057 S0718330	1805443	
	SCHWARZ AUF GELB	18052 S0718270	18054 S0718290	18056 S0718310	18058 S0718340	1805444	
<b>FLEXIBLES NYLON</b> - UL-anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform Länge 3,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	-	-	18488 S0718100	18489 S0718120	1734524 S0773840	
	SCHWARZ AUF GELB	-	-	18490 S0718080	18491 S0718090	1734525 S0773850	
<b>NICHT KLEBENDES SCHILDCHEN</b> - RoHS-konform Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	18111 S0718350	-	18113 S0718380	-	-	
<b>SELBSTLAMINIEREND</b> - RoHS-konform Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	-	-	-	-	1734821 S0773860	

### Rhino™ 5200 EINZELGERÄT (KARTONVERPACKUNG)

Code: S0841460

#### Verpackung enthält:

- Rhino™ 5200-Drucker
- 19 mm breites weißes, flexibles Nylonband
- Kurzanleitung
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM

#### Produktspezifikationen:

- Funktioniert wahlweise mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku, 6 AA-Batterien oder DYMO® Netzteil
- 1 Jahr Garantie + 1 Jahr Extragarantie bei Registrierung
- Gewicht: 900 g

#### Optionales Zubehör:

- Netzteil Code: S0721440
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Code: S0895840
- Hartschalenkoffer Code: S0902390

### Rhino™ 5200 HARTSCHALENKOFFERSET

Code: S0841400

#### Hartschalenkoffer set enthält:

- Rhino™ 5200-Drucker
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Kurzanleitung
- 19 mm breites, weißes flexibles Nylonband
- 12 mm breites, weißes Vinylband
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Netzteil

#### Produktspezifikationen:

- Funktioniert mit im Lieferumfang enthaltenem wiederaufladbarem Akku, mit DYMO® Netzteil oder wahlweise mit 6 AA-Batterien
- 1 Jahr Garantie + 1 Jahr Extragarantie bei Registrierung
- Gewicht: 2.500 g

Weitere Informationen oder die Adresse des nächstgelegenen Händlers erhalten Sie auf [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial) oder telefonisch unter der Nummer +49 (0) 69 66 56 85 29.



©2011 DYMO®  
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30  
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)