

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 27 ... 34 mm, SW 50, Verschraubung: M40

Abbildung zeigt die Variante HC-M-KV-M20

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918938819

Technische Daten

Maße

Schlüsselweite-Überwurfmutter	50 mm
Schlüsselweite Stutzen	50 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Leitungsaußendurchmesser	27 mm ... 34 mm
Leitungs dichtbereich	27,00 mm ... 34,00 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68, bis 5 bar
Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Allgemein

Art der Verschraubung	M40
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Dichtung	Neopren
Material Kabeldichtung	Neopren
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	M40
Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter	20,00 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Zeichnungen

Maßzeichnung

Maßbild