Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Produkteigenschaften

- Weitere Stiftlängen auf Anfrage
- Steckrichtung parallel zur Leiterachse
- W-Type mit Waschabstand
- Standard-Stiftleiste für 320 V (III/2)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	250
GTIN	4017918038892

Technische Daten

Maße

Länge	12 mm
Rastermaß	5 mm
Maß a	20 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTB 2,5/..-GF
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A

Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Technische Daten

Allgemein

Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	5

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / GL / RS / IECEE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA

Usegroups	**B**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Approbationen

UL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

GL

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

RS

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A

Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Approbationen

mm²/AWG/kcmil	

Usegroups	**B**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

CCA	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

Zubehör

Klemmenmarker beschriftet

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Zubehör


Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477




Zeichnungen

Bohrplan




Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Diagramm




Diagramm




Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Diagramm




Diagramm




Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Diagramm




Diagramm



Grundleiste - MSTB 2,5/ 5-GF - 1776728

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com