


Gestanzte Crimpkontakte



Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm ²)	Bestell-Nummer		
Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		gestanzte Messerkontakte		
		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2	Anforderungsstufe 1
Einzelkontakte 500 Stück/Rolle Abrollrichtung links 10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert	AWG 28-24 0,09-0,25 flexibel	09 67 000 7177 ¹⁾ 09 67 000 7167 09 67 000 7157 09 67 000 7147 09 67 000 7137	09 67 000 7178 ¹⁾ 09 67 000 7168 09 67 000 7158 09 67 000 7148 09 67 000 7138	09 67 000 7176 ¹⁾ 09 67 000 7166 09 67 000 7156 09 67 000 7146 09 67 000 7136
Einzelkontakte 500 Stück/Rolle Abrollrichtung links 10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links Abrollrichtung links invertiert Abrollrichtung rechts invertiert	AWG 24-20 0,25-0,56 flexibel	09 67 000 8177 ¹⁾ 09 67 000 8167 09 67 000 8157 09 67 000 8147 09 67 000 8137	09 67 000 8178 ¹⁾ 09 67 000 8168 09 67 000 8158 09 67 000 8148 09 67 000 8138	09 67 000 8176 ¹⁾ 09 67 000 8166 09 67 000 8156 09 67 000 8146 09 67 000 8136

Abrollrichtung



¹⁾ Mindestbestellmenge 500 Stück oder ein Vielfaches davon
 Montage- und Demontagewerkzeug siehe Kapitel 20
 Kontaktabmessungen siehe Seite 05.29