

802548



### Kombi-Gewindebohrer HSSG (DBGM)

Kombi-Gewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten  
 Combined Tap for drilling, threadcutting and deburring  
 Taraud universel pour percer, fileter et éberber  
 Macho de roscar combinado para taladrar, roscar y desbarbar

In einem Arbeitsgang:

- Vorbohren mit Spiralbohrer
- Gewinde schneiden
- Gewinde entgraten
- Gewinde säubern (beim Rücklauf)

Einsatz in

- Stationären Bohrmaschinen
- Handbohrmaschinen
- Akku-Bohrmaschinen

Geeignet für

- Stahl und NE-Metalle bis 1xd (M6=6mm Materialstärke)
- bis 600 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit
- Drehzahlen entsprechend den Schnittgeschwindigkeiten des Einzelwerkzeuges


mit 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126

| Nennmaß | Steigung | Stückpreis DM | Spiralbohrer Ø mm | Gesamtlänge mm | Gewicht g |
|---------|----------|---------------|-------------------|----------------|-----------|
| M 3     | 0.5      | 16,-          | 2.5               | 36             | 4         |
| M 4     | 0.7      | 16,-          | 3.3               | 39             | 5         |
| M 5     | 0.8      | 18,-          | 4.2               | 41             | 6         |
| M 6     | 1        | 18,-          | 5.0               | 44             | 8         |
| M 8     | 1.25     | 23,-          | 6.8               | 50             | 9         |
| M10     | 1.5      | 28,-          | 8.5               | 59             | 12        |



### Kombi-Gewindebohrer HSSG (DBGM) in Kartonverpackung

| Größe | Satzpreis DM | Inhalt              | Gewicht g |
|-------|--------------|---------------------|-----------|
| 46    | 52,-         | je 1 Stück M4 M5 M6 | 24        |



### Kombi-Gewindebohrer HSSG (DBGM) in Stahlblechkassette

| Größe | Satzpreis DM | Inhalt                        | Gewicht g |
|-------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 310   | 139,-        | je 1 Stück M3 M4 M5 M6 M8 M10 | 250       |

Bestell-Nr. 860