





- einstellbares Schraubwerkzeug
- auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen
- keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Länge 180 mm:


- mit schmalen Greifbacken – für Schraubsituationen, die ein schlankes Werkzeug erfordern

 Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapazitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterverschraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebkraft bei Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Knacken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.


Artikel-Nr.	86 03 180
EAN	4003773035466
Zange	vernickelt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
B1 mm	5
B2 mm	8
B3 mm	12
Einstellpositionen	13
Nennmaß	180 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll	1 3/8
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	35
Länge mm	180
Gewicht netto g	254




Arbeiten auf verchromter Armatur ohne Beschädigung der Oberfläche



Zangenschlüssel: spielfreie Flächenpressung, keine Kantenbeschädigung



Herkömmlicher Schraubenschlüssel: Kantenpressung führt zu Beschädigung



Arbeiten nach dem Ratschenprinzip



Schnellverstellung per Knopfdruck



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ersatzteile

No.	EAN	
86 09 180	4003773037514	Ersatzteilsortiment Verstellung für 86 180