

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Produktdatenblatt



Akku-Rotationswerkzeug

GRO 10,8 V-LI

Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	10,8 V
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 35.000 min-1

**Bestellnummer:** 0 601 9C5 000

Technische Daten

Akkuspannung	10,8 V
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 35.000 min-1

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schruppen	
Schwingungsemissionswert ah	9.0 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl (bis zu 35.000 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt
- Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform, ergonomisches Design und integrierte LED Beleuchtung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0 601 9C5 001	0 601 9C5 000
1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät 1 600 A00 2WV	✓	-
Spannzange 1 619 P11 363	✓	✓
Trennscheibe 2 615 110 426	✓	✓
Zubehör Box 1 619 P11 502	✓	✓
1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug 1 600 A00 2WY	✓	✓
2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku 1 600 Z00 02X	✓	-
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten	-	✓
Aufspanndorn 2 610 927 731	✓	✓
Gehäuseaufsatz 1 619 P11 344	✓	✓
Karton	-	✓
L-BOXX 1 605 438 165	✓	-
Schlüssel 2 610 930 692	✓	✓
Schnellladegerät AL 1130 CV 2 607 225 133	✓	-
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.)	EUR 179,00	EUR 115,00