

Übergabemodul - VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - 2322210

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 25

Abbildung zeigt eine 37-polige Variante mit Buchseneinsatz

Produkteigenschaften

- ☒ 9- bis 50-polig
- ☒ Metallfuß
- ☒ Gemäß IEC 60603-13
- ☒ Schraubanschluss
- ☒ 1:1-Verbindung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356451833

Technische Daten

Maße

Breite	57,4 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	62 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	24 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	25
Statusanzeige	LED
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178

Übergabemodul - VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - 2322210

Technische Daten

Allgemein

Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	D-SUB-Steckanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	D-SUB-Buchsenleiste
Polzahl	25

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421

Übergabemodul - VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - 2322210

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	30-12

cULus Recognized 	
---	--

Zubehör

Systemkabel

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Übergabemodul - VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - 2322210

Zubehör

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Übergabemodul - VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - 2322210

Zubehör

CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



Zeichnungen

Schaltplan

