

BK-ALTH 125K-1

Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526265830

ID 265835

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 125 mm
Radbreite	⌞ 40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 875 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀ 155 mm
Plattengröße	📏 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏 80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⚙ 9 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	92 Shore A
Stückgewicht	⚖ 1 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut

