

Heißluftgebläse

HG 5000 E

Faltschachtel

EAN 4007841 350116

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Kraftprotz. Elektronisch geregelt Heißluftgebläse HG 5000 E, ideal für industrielle Einsätze (Einbau in Maschinen, Bearbeitung großer Flächen etc.), bürstenloser Hochleistungsmotor, stufenlose Temperatureinstellung 20 - 600° C und stufenlose Luftmengeneinstellung max. 800 l/min., Display, müheloses Wechseln von Verschleißteilen.

Technische Daten

Leistung	3400 W
Temperatur	20 – 600 °C
Luftmenge	215 – 800 l/min
Luftdruck	3000 Pa
Motor, Typ	Bürstenlos
Funktion, Lebensdauer, Motor	20000 Std
Temperatureinstellung	stufenlos in 10°C-Schritten
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige
Heizelement	Keramikheizung
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein

Heizelement austauschbar	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein
Thermosicherung	Ja
Kabellänge	2,5 m
Abmessungen (L x B x H)	350 x 122 x 67 mm
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
VPE1, Nettogewicht	1,49 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841350116

Zubehör

EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 011895	Klappreflektordüse 72 x 70 mm
EAN 4007841 011901	Siebrelektordüse 85 x 85 mm
EAN 4007841 011918	Schalenreflektordüse 250 x 45 mm
EAN 4007841 004545	Heizelement HG 5000 E
EAN 4007841 092719	Flachdüse 70 x 10 mm
EAN 4007841 092818	Winkelflachdüse 74 x 3 mm