
Laserliner

MultiFinder Plus





Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführenden Leitungen



- Mehrere integrierte Sensoren machen den MultiFinder Plus zu einem Ortungsgerät für verschiedenste Anwendungen.
- Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Messmodi
- Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display kann das Gerät einfach und sicher angewendet werden.
- Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.
- Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.
- Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen.
- Durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet.
- Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.

TECHNISCHE DATEN

MESSBEREICH AC 110 - 230V, 50 - 60 HZ

ARBEITSTEMPERATUR

0°C ... 40°C (32°F ... 104°F

LAGERTEMPERATUR


-20°C ... 70°C (-4°F ... 158°F) **STROMVERSORGUNG**


1 x 9V Alkalizelle (Typ 6LR 61)

ABMESSUNG (B x H x T) 80 x 186 x 40 mm

GEWICHT (inkl. Batterie)

230





ÜBERSICHT

1 Balkenortung Holz / Metall (Stud-Scan)	bis 4 cm Tiefe
2 Gezielte Metallortung Ferro-Scan /	bis 10 cm /
Non-Ferro-Scan (Metal-Scan)	bis 5 cm Tiefe
3 Gezielte Ortung von Stromleitungen	bis 4 cm Tiefe
– spannungsführend (AC-Scan)	
Ortung von Stromleitungen – nicht spannungsführend	bis 4 cm Tiefe
Automatische Kalibrierung	bis 4 cm Tiefe ja
3 1 3	
Automatische Kalibrierung	ja

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MultiFinder Plus	080.965A	4 021563 684175	5











MultiFinder Plus + Batterie **Verpackungsgröße** (B x H x T)

190 x 310 x 80 mm