



KNIPEX-CoBolt Kompakt-Bolzenschneider



KNIPEX-CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Ausführung	Form	6,0	5,2	4,0	3,6	200	g
71 01 200	033165	Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen	0	6,0	5,2	4,0	3,6	200	320
71 02 200	047056	Kopf atramentiert, mit schlanken, zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen	0	6,0	5,2	4,0	3,6	200	355
71 12 200	066859	Kopf atramentiert, mit schlanken, zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen	1	6,0	5,2	4,0	3,6	200	390
71 21 200	066866	Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen	2	6,0	5,2	4,0	3,6	200	320
71 22 200	066873	Kopf atramentiert, mit schlanken, zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen	2	6,0	5,2	4,0	3,6	200	360
71 31 200	042327	Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen	3	6,0	5,2	4,0	3,6	200	315
71 32 200	066880	Kopf atramentiert, mit schlanken, zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen	3	6,0	5,2	4,0	3,6	200	370
71 41 200	066897	Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen	4	6,0	5,2	4,0	3,6	200	320



Mittenschneider
 Schneide mit Facette
 MM mit Öffnungsfeder

Ihr Vertriebspartner



KNIPEX-Werk
 C. Gustav Putsch KG
 Oberkamper Strasse 13
 42349 Wuppertal (Deutschland)
 Tel.: +49 (0) 202 - 47 94-0
 Fax: +49 (0) 202 - 47 50 58
 info@knipex.de
 www.knipex.de

L100 01892/07.08/4.000/D Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland

Jetzt noch vielseitiger und komfortabler



- Neue Varianten:**
- 20°-Abwinklung des Kopfes für bündiges Schneiden
 - sehr schlanke Mehrkomponenten-Griffhüllen
 - integrierte Öffnungsfeder mit komfortabler Verriegelung



KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX-CoBolt Kompakt-Bolzenschneider



71 31 200



71 22 200

Der KNIPEX Kompakt-Bolzenschneider ist ein Kraftprotz mit „Köpfchen“. Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Schnittkräfte liegen über dem 20-fachen der aufzuwendenden Handkraft.

Kraftersparnis > 60 %

Um mit dem KNIPEX-CoBolt einen Pianodraht Ø 2,0 mm zu schneiden, braucht man nur eine Handkraft von ~ 190 N (19 kp) im Gegensatz zu ~ 500 N (50 kp) bei einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge.

20°-Abwinklung des Kopfes für bündiges Schneiden:

Die neue CoBolt-Variante, mit abgewinkelttem Kopf und neu gestalteter Gelenkverbindung, kann jetzt auch bündig trennen. Die schräg zum Schneidenverlauf stehenden Griffe bieten zudem reichlich Freiraum zum Greifen.

Sehr schlanke Mehrkomponenten-Griffhüllen:


Die Hüllen sind nun insgesamt schlanker. Insbesondere der schlankere Kragen ermöglicht ein besseres Handling des CoBolt. Die verbreiterten Auflageflächen an den Griffenden sorgen für eine bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten.

Integrierte Öffnungsfeder mit komfortabler Verriegelung:

Die Öffnungsfeder drückt die Zange sanft in die Hand; der Kraftaufwand zum Halten der Zange wird somit deutlich reduziert. Für den sicheren Transport wird die Zange mit einem Federclip verriegelt.



Sichere Verriegelung durch bedienerfreundlichen Federclip



Die Aussparung in der Schneide erleichtert das Schneiden dickerer Drähte, z. B. bei abgehängten Deckenkonstruktionen


Einfaches Schneiden von Bolzen, Nägeln und Nieten bis Ø 5,2 mm



- ▶ mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht
- ▶ schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- ▶ besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- ▶ geschmiedet
- ▶ Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen

Schnitt mit Modell 71 21 200: fast bündiges Gitterende

Schnitt mit Modell 71 01 200: vorstehender Restabschnitt



71 21 200

71 01 200



71 31 200
71 32 200
71 41 200

Durch die gelenknahe Schneiden-Aussparung werden dickere Drähte in einer günstigen Schneidposition gehalten (optimale Hebelverhältnisse)

