
## **SuperLine 2D**



2 Achsen-Linienlaser – **Einfache Bedienung** mit 360° drehbarer Winkelskala





- Einfach und ohne Beschädigung sauberes Anbringen auf Tapete, gestrichener Wand, Feinputz, Gipsfaserplatte, Fliesen, Glas, Holz, funierte Flächen usw.
- Ausrichten: Mit der drehbaren Winkelskala kann das Gerät und der Skalenring getrennt voneinander in beliebige Winkel eingestellt
- Anwendungen auf der Wand: Grundplatte mit Spezialstiften an der Wand befestigen ermöglicht genaues horizontales und vertikales

Optional: Befestigung auch mit Klebestreifen möglich – Laserliner ConTacts

- Anwendungen auf dem Boden: Das Gerät mit der Grundplatte auf den Boden setzen in dieser Position kann das Gerät nicht als Wasserwaage verwendet werden.
- **Befestigung mit Magnet:** Starke Haftmagnete ermöglichen das Anbringen auf magnetischen Flächen.

Laser: hell





## **TECHNISCHE DATEN**

GENAUIGKEIT 1 mm / 1 m

LASERWELLENLÄNGE 650 nm / ± 10 nm

LASER Klasse 2, < 1 mW

STROMVERSORGUNG

Batterie 2 x Typ AAA **GEWICHT** 0,2 kg

**ABMESSUNGEN** (B x H x T)

120 x 70 x 100 mm





Artikel-Nr: 081.110A

EAN-Code: 4 021563 662579

SuperLine 2D

+ Batterien (2 x Typ AAA)

Verpackungsgr"oße~(B~x~H~x~T)

190 x 155 x 70 mm

VE 5





Befestigen mit Pins

Magnetisch

**Optional Klebe-Strips** 

OPTIONALES ZUBEHÖR				
ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE	
Lasersichtbrille / optimale Sichtbarkeit der Lasermarkierung	020.70A	4 011879 643980	1	
ConTacts / 12 Stück	081.101A	4 021563 662883	1	