

DIGI-MET® Taschenmessschieber 1220



Ausführung

- induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- Verpackung: Kunststoffetui

Funktionen

- Ein-/ automatische Ausschaltung
- **Q**uick**S**tart-Elektronik
- **Q**uick**L**ock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm / inch Umschaltung



Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
150	6	40	1,57	0,01	.0005	eckig	1220 417