Produktinformation

37 11 125

Greifzange

Für Feinmechanik

- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik

- Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren
- Spitzen präzisionsgeschliffen
- Greifflächen glatt
- Kanten sorgfältig entgratet
- Eingelegtes Gelenk





Allgemein	
Artikel-Nr.	37 11 125
EAN	4003773014287
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	76 g
Abmessungen	125 x 55 x 12 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (D)	7,0 mm
Spitzenbreite (E)	2,0 mm
Spitzendicke (F)	5,5 mm
Backenlänge (B)	27,0 mm
Kopfbreite (A)	12,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


KNIPEX 37 11 125
Chrom-Vanadin


KNIPEX 37 11 125
Chrom-Vanadin


F
E
B
D
A