

Blechschälbohrer HSS



EXACT
Innovation

Mit Spiralschlitz

- Optimales Schneidverhalten
- Kontrollierte Spanabfuhr nach außen
- Ruhigeres Arbeiten bei reduziertem Kraftaufwand
- Bohrlocherweiterungen und Fräsen von Längsnuten problemlos möglich



EXACT
Innovation

ROTA STOP®-Komfortschaft

- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Optimale Drehmomentübertragung



Laserskalierung Loch-Durchmesser + Drehzahlen

- "Gebrauchsanweisung" auf Werkzeug

TiAlN

Zusätzliche Oberflächenhärtung

- Für besonders harte Materialien (VA)
- Temperaturbeständig bis 800° C: kein Kühlmittel notwendig
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit

Drehzahlen U/min

	Baustahl bis 4 mm	CrNi-Stahl bis 2 mm	NE-Metall bis 6 mm	Kunststoff bis 10 mm
4-20	750	350	1500	200
5-31	550	200	1000	1500

CODE 05287

www.exact.info



4 026558 052878