

Blechschalbohrer HSS-E

ROTA STOP
Die Kraft der Fecht



**EXACT
Innovation**

ROTA STOP®-Komfortschafft

- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Optimale Drehmomentübertragung



Kreuzanschliff – Anbohrspitze

- Beste Zentriereigenschaften



Laserskalierung Loch- \varnothing und Drehzahlen

- "Gebrauchsanweisung" auf Werkzeug

TiAIN

Zusätzliche Oberflächenhärtung

- Für besonders harte Materialien (VA)
- Temperaturbeständig bis 800° C:
kein Kühlmittel notwendig
- Optimale Standzeiten
- Höchste Schnittgeschwindigkeit

Drehzahlen U/min

\varnothing	Baustahl bis 4 mm	CrNi-Stahl bis 2 mm	NE-Metall bis 6 mm	Kunststoff bis 10 mm
3-14	800-500	600-400	2000-1500	3000-2000
4-20	600-300	400-200	1500-800	2000-1500
16-30	400-200	200-100	1000-500	1500-1000

CODE 05275

www.exact.info



4 026558 052755