

6.11750.00 TNS 175

500-Watt-Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine TNS 175

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Vielfältiger Einsatz durch Kombination von Nass- und Trockenschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Vergleichbare Gerätekenwerte

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980/132 /min
Nennaufnahmeleistung	500 W
Abgabeleistung	310 W
Kippmoment	2,3 Nm
Absaugstutzen, Innen-Ø	35 mm
Gewicht	14,9 kg

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel, Korrosionsfester Wasserbadbehälter