

Flachdübel- Fräse

- zum Fräsen von Nuten für Flachdübelverbindungen in Massivholz, Spanplatten, Sperrholz und Faserplatten
- schwenkbar von 0 - 135°, max. Nuttiefe 19 mm, Nutbreite 3,5 mm
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- mit Staubfangsack



900 W

Intertek **GS**
geprüfte
Sicherheit

 Biscuit jointer

 Entailleuse rainureuse

 Lamellendeuvelrees

 Fresadora ensambladora

 Glodalica za reške

Zemlja porijekla: Kina; Uvoznik: MANAL doo Zagreb,
Škorpikova 1a Proizvođač: Brüder Mannesmann Werkzeuge,
Lempstraße 24, Remscheid - Njemačka



900 W



230 V ~ 50 Hz



100%



Ø 100 mm x 22 mm



12.000 min⁻¹



4 003315 703600

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GMBH
LEMPSTR. 24 • 42859 REMSCHEID • GERMANY

