

Emmi 20 HC Ultraschallreiniger

Beschreibung:

**Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.
Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb und Heizung.**

Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 265 x 155 x 210 mm

Wanne-Innen (L x B x H): 230 x 118 x 80 mm

Korb-Innen (L x B x H): 205 x 100 x 50 mm

Korb-Maschenweite (Ø): 11 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 2,0 Liter

Arbeitsfüllmenge: 1,8 Liter

Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Schutzgrad: IP 32

Ablaufhahn: Nein

Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb

Heizung: 20-80 °C

Ultraschall-Leistungsregler: 50 / 75 / 100%

Technische Daten:

Schwingsystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant

Betriebsart: Einfachhalbwellen

Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz

Ultraschall-Leistung: max. 150 Watt

Heizleistung: 200 Watt

Netzspannung: 50 / 60 Hz

Netzanschluss: 220 - 240 V

Zubehör:

Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend -

Deckel-Außen (L x B): 260 x 150 mm

Korb - 20HC aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne -

Korb-Innen (L x B x H): 205 x 100 x 50 mm

Korb-Maschenweite (Ø): 11 mm



Alle unsere Ultraschallreinigungsgeräte werden mit Korb und Deckel, sowie einem EM 80 Universalreiniger geliefert!