



Technische Daten

31.10.2013

Reed-Magnetschalter

AC/DC 3-Draht

ø13mm / PG9



Bestell-Nr.:
71312_CO
Typ:
Conrad-Typ: 792839

Änderungsindex: 000

Schaltausgang	Schließer
Schaltleistung	max. 120 W/VA
Schaltspannung	250 V AC/DC
Schaltstrom	max. 3000 mA
Schaltzeit	2,0 ms
Rückfallzeit	1,0 ms
Schaltfrequenz	max. 100 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen
Temperaturbereich	-40°C ... +200°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	2000 V
Schaltzustandsanzeige	---
Gehäusematerial	Edelstahl
Anschluss	1m Silikon-Kabel mit Schutzschlauch 3 x 0,75mm ²

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)
	2013 Bearb. Gepr.	Datum 31.10.	Name CS	(Benennung) Hochtemp. Magnetschalter ø12,5x91mm Schließer
		 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de	(Zeichnungsnummer) 71312_CO	Blatt
Änderungsindex	Datum		Name (Urspr.)	(Ers.f.: