


HSS-CO

EDELSTAHLLOCHSÄGE

Für hochwertige Materialien bis 1 mm Materialstärke.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lochsäge für Einlassdosen, Kabel und Rohrdurchführungen
- Exakte Löcher durch 8% kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahl-Verzahnung in Bi-Metall Qualität
- Hohe Laufruhe dank Vario-Verzahnung
- Vibrationsreduzierte Bohrungen bei schnellem Sägefortschritt
- Hohe Standzeit dank speziallegiertem Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
- Der Heller Tipp: Einsatz von Schneidöl verlängert die Standzeiten
- Zubehör 934, 935, 936 (siehe Seite 165) - Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer, Zentrierbohrer, Auswurffeder



Infos Website



26632 1	16	38	48	1
26634 5	19	38	48	1
26635 2	20	38	48	1
26637 6	22	38	48	1
26640 6	25	38	48	1
26641 3	27	38	48	1
26642 0	29	38	48	1
26643 7	30	38	48	1
26644 4	32	38	48	1
27414 2	35	38	48	1
26645 1	38	38	48	1
26646 8	40	38	48	1
26647 5	44	38	48	1
26650 5	51	38	48	1
26652 9	57	38	48	1
26653 6	60	38	48	1
26654 3	64	38	48	1
26656 7	68	38	48	1
26657 4	70	38	48	1
27395 4	83	38	48	1
27396 1	105	38	48	1


Produktgruppe
0937



HEX



SDS-plus



PROFESSIONAL
PLUS



Drehbohren

Durchmesser
16–105 mm

