



Ein echtes Einhandgerät. Nur 550 g schwer.
Ideal für diffizile Arbeiten.



220-240
Volt

Langhals-Winkelbohrmaschine WB 220/E

Zum Bohren, Schleifen, Polieren an normal nicht zugänglichen Stellen (zum Beispiel in Hohlkörpern). Auch zum rechtwinkligen Trennen von Stäben.
Balancierter Spezialmotor. Stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik).

Technische Daten:

3.000 - 15.000/Min. Leistungsaufnahme 100 W. Spannung 220 - 240 V.
Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse: glasfaserverstärktes POLYAMID. Länge 270 mm. Gewicht 550 g. Schutzisoliert nach Klasse 2.
Werkzeugaufnahme durch 6 dreifach geschlitzte Stahlspannzangen 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm mit Spannmutter.

NO 28 492



Verpackt in
praktischem
Kunststoffkoffer.