

Tischkreissäge TKHS 315 C

Gerade Schnitte jederzeit

Neu!

Stufenlose Neigung des HW-Sägeblattes bis 45°

Mühelose Einstellung der Sägeblattneigung mittels zweier handlicher Sterngriffe vorn und hinten. Optimale Schnittergebnisse garantiert das hartmetallbestückte 24 WZ-Sägeblatt.

Neu entwickelter Universalanschlag

Als Parallel- und Queranschlag sorgt er für gerade Schnitte. Winkeleinstellungen von -60° bis +60°. Außerdem ist er als Schiebeschlitten einsetzbar.

Starker 2,0 kW-Motor

Verlässlicher 2000 Watt Induktionsmotor für den universellen Einsatz.

Höhenverstellung bis max. 85 mm

Die leichtgängige Handkurbel ermöglicht die stufenlose Höhenverstellung des Sägeblattes von 0 – 85 mm.

Fachgerecht vormontiert

Ruckzuck einsatzbereit und optimal für das Zuschneiden von Kanthölzern, Brettern und großen Platten ausgelegt.

Fahrgestell inkl. Handgriffe

Leichter Transport der Maschine durch eine Person möglich.

Entspricht zu 100%
der europ. DIN 1870-1

TKHS 315 C

Gerade und präzise Schnitte für den universellen Einsatz



Hartmetallbestücktes Sägeblatt mit 24 Wechselzähnen serienmäßig. Dadurch werden optimale Schnittergebnisse erzielt und grobe Ausrisse am Werkstück verhindert.

Die Neigung des Sägeblattes bis 45° erfolgt über zwei große Sterngriffe vorn und hinten.

Schnitttiefe bis 85 mm ▶



Der neuentwickelte Universalanschlag kann als Parallel- und Querschlag sowie als Schiebeschlitten eingesetzt werden. Winkeleinstellung von -60° bis +60°.



◀ Gerade Schnitte – bei allen einstellbaren Winkeln: Längsschnitte, Gehungs- und Doppelgehungschnitte sind für die TKHS 315 C kein Problem.



Die leichtgängige Handkurbel ermöglicht die stufenlose Höhenverstellung des Sägeblattes von 0 – 85 mm.

Serienmäßiges Fahrgestell und 2 Handgriffe ermöglichen den Transport durch 1 Person.



Technische Daten TKHS 315 C

Maße L × B × H	1712 × 635 × 1050 mm
Tischgröße	800 × 550 mm
Tischverlängerung	800 × 400 mm
Sägeblatt	HW 315/30 mm 24 WZ
Schnittgeschwindigkeit	50 m/s (Leerlauf)
Verstellmöglichkeit	
Schnitttiefe -90°/45°	0-85 mm / 0-60 mm
Winkeleinstellung	90°-45°, stufenlos
Gewicht	62 kg
Schnitttiefe 90°/45°	60 mm / 30 mm
Netzanschluss	230 V/1~50 Hz
Motorleistung P ₁	2000 W S6 40%
Späneabsaugeinrichtung	serienmäßig
Bestell-Nr.	010 315 2000

Zubehör-Empfehlung

■ **Schwenkbarer Schiebeschlitten**
90-45° schwenkbar; mit Anschlaglineal; Schnittbreite 560 mm bei 90°; Doppelgehungschnitte möglich bei Neigung des Sägeblattes.

Bestell-Nr. 091 005 8967

■ **Zusatztisch**

Tischgröße 800 x 550 mm; höhenverstellbar; mit abschraubbaren Stützfüßen; seitlich montierbar

Bestell-Nr. 091 005 8860



■ **Absaugadapter für 100er Stutzen**

Für Anschluss an Trocken-/Nasssauger; Reduzierung von 100 auf 44 mm Innendurchmesser; inkl. 2 Verschlussstopfen

Bestell-Nr. 091 003 1260



■ **Rollenständer RS 420/RS 420 W/RS 420 G**

Zum Abstützen langer Werkstücke; Einstellbereich 640-1015 mm; belastbar bis 100 kg; sicherer Stand

Bestell-Nr. 091 005 3353 RS 420

Bestell-Nr. 091 005 3361 RS 420 W

Bestell-Nr. 091 005 3345 RS 420 G



Sägeblätter

- CV 315 x 1,8 x 30 mm; 56 KV-Zähne Für Massivholz und Spanplatten. **Bestell-Nr. 091 005 0250**
- HW 315 x 3,6/2,1 x 30 mm; 24 WZ Universell einsetzbar. **Bestell-Nr. 091 005 8851**
- CV 315 x 1,8 x 30 mm; 80 NV-Zähne Für besonders feine Schnitte in Massivholz und Spanplatten. **Bestell-Nr. 091 000 0195**
- HW 315 x 2,8/1,8 x 30 mm; 48 UW-Zähne Längs-/Querschnitte in Massivholz, furnierte und beschichtete Platten. **Bestell-Nr. 091 001 2282**

ELEKTRA BECKUM

metabo germany