


## ISO 4762, 12474

entspricht DIN 912

Zylinderschrauben mit Innensechskant  
ISO 12474 mit Feingewinde



Maße	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
$d_k$	2,6	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
$k$	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10
$s$	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
$b$	14	15	16	17	18	20	22	24	28	32

Maße	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33
$d_k$	18	21	24	27	30	33	36	40	45	50
$k$	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33
$s$	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24
$b$	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78

Maße	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52*	M 56	M 64	M 72	
$d_k$	54	58	63	68	72	78	84	96	108	
$k$	36	39	42	45	48	52	56	64	72	
$s$	27	27	32	36	36	36	41	46	55	
$b$	84	90	96	102	108	116	124	140	156	

\*Abmessung nicht genormt, Richtwerte