





ORIGINAL

Made in Germany

JOKARI®



D Kabelmesser

für schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 8-28 mm ϕ .
Schnittiefe mit der Stellschraube am Griffende auf die Dicke der Isolierung einstellen.

1. Kabelmesser mit leichtem Daumendruck ansetzen.
2. Ein- bis zweimal rundschnneiden.
3. Kabelmesser zum Längsschnitt in Pfeilrichtung ziehen.
4. Isolierung abziehen. Fertig.
Mit Hakenklinge zum Abisolieren von Steg- und Flachkabeln
Ersatz-Innenmesser befindet sich im Griff.

GB Cable stripper

for quick, precise sheath stripping of all common round cables from 8 - 28 mm ϕ
To adjust the depth of cut for insulation thickness turn screw at end of handle.

1. Press tool against cable as shown, exerting light pressure with your thumb.
2. Rotate to execute one or two circular cuts.
3. Pull tool in direction of arrow to execute a longitudinal cut.
4. Peel off the sheathing. Finished!
With hook blade for stripping flat and webbed cables.
Spare inside blades are stored in the handle.

F Coupe-gaines de câbles électriques

permetant d'ôter de façon rapide et précise les gaines de câbles électriques ronds courants de 8 - 28 mm ϕ de section.
Régler la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de l'isolation grâce à la vis située en bout de manche.

1. Placer le coupe-gaine avec une légère pression du pouce.
2. Faire tourner une à deux fois le coupe-gaine autour du câble.
3. Tirer le coupe-gaine dans le sens de la longueur dans le sens de la flèche.
4. Retirer la gaine isolante. Terminé
Avec la lame-crochet pour la suppression de la gaine isolante pour les câbles plats et pré-formés
La lame de rechange se trouve dans le manche.

I Sguaina cavi

per sguainare con rapidità e presione tutti i comuni cavi circolari da 8 - 28 mm ϕ
Regolare la profondità di taglio a seconda dello spessore del cavo isolante, servendosi della vite di regolazione all'estremità dell'impugnatura.


1. Applicare lo sguaina cavi esercitando una lieve pressione con il pollice.
2. Eseguire uno o due giri con l'utensile.
3. Tirare l'utensile nella direzione indicata dalla freccia, per eseguire un taglio in lungo.
4. Togliere il cavo isolante Ecco fatto.
con lama e grancio per sguainare cavi a piattina e cavi nastro
Nell'impugnatura si trova un coltello interno di ricambio.

E Peladoras de cables

para desguamecer co rapidez y precisión tado tipo de cables corrientes de sección circular con un diámetro de 8 - 28 mm ϕ
Ajuste la profundidad de corte al espesor del aislamiento con el tornillo regulador que se encuentra al extremo del mango.

1. Prepare la peladora de cables presionándola ligeramente con el pulgar.
2. Recorte en forma circular una a dos veces.
3. Tire de la peladora de cables en dirección de la flecha para el corte longitudinal.
4. Saque el aislamiento. Listo.
con hoja de gancho para el aislamiento de cables paralelos y de cables planos
La cuchilla interior de repuesto se encuentra en el mango.

Jokari-Krampe GmbH
An der Vogelrute 34
D-59387 Ascheberg



JOKARI

www.Jokari.de