

# Technische Information

## Mechanische Schutzhandschuhe Kategorie II



Artikel-Nr.	Name	Größe	EN 388 Level	Fingerbeweglichkeit Level	 Nicht waschen Vorsicht bei Behandlung im nassen Zustand	 Höchstemperatur 40°C, normale Mechanik normales Spülen, normales Schleudern/	 Trocknung im Wäschetrockner nicht möglich	 Trocknung im Wäschetrockner möglich. Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung
521*	PuroCut®	7, 8, 9, 10,11	4343	5		X		X
550	Waredex Work®	7, 8, 9, 10,11	4541	5		X		X
551	SedaCut®	7, 8, 9, 10, 11	4541	5		X	X	X
554	SovaMech®	7, 8, 9, 10	2131	5		X		X
610	Camapur® Comfort R	6, 7, 8, 9, 10, 11	2131	5	X			
612	Camapur Dyneema®	6, 7, 8, 9, 10, 11	3340	5		X		X
616 / 619	Camapur® Comfort	6, 7, 8, 9, 10, 11	2131	5		X		X
617	Camapur® Comfort	7, 8, 9, 10, 11	2130	5		X		X
618 / 620	Camapur Dyneema®	6, 7, 8, 9, 10, 11	4342	5		X		X
623	Camapur® Comfort Antistatik	7, 8, 9, 10	2130	5		X		X
624	Camapur® Comfort Antistatik	6, 7, 8, 9, 10	2130	5		X		X
625	Camapur® Comfort Antistatik	6, 7, 8, 9, 10	2131	5		X		X
626	Camapur® Comfort	7, 8, 9, 10, 11	2131	5		X		X
627	Camapur Dyneema®	6, 7, 8, 9, 10, 11	4341	5		X		X
629	FiroMech®	6, 7, 8, 9, 10	2110	5		X		X
638	Camapur® Comfort	8, 9, 10, 11	2131	5		X		X
665	GemoMech®	7, 8, 9, 10, 11	3121	5		X		X

Die schützenden Eigenschaften der unbeschädigten bzw. ungetragenen Handschuhe sind auch nach dreimaligem Waschen unverändert.

**Baumustergeprüft durch** Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – BGIA; D-53757 St. Augustin

\***Baumustergeprüft durch** Sächsisches Textil Forschungsinstitut e.V. – STFI; D-09125 Chemnitz



**EN388**  
z. B.: 2 1 2 1

1. Ziffer Abriebfestigkeit (Min. 0; Max. 4)
2. Ziffer Schnittfestigkeit (Min. 0; Max. 5)
3. Ziffer Weiterreißfestigkeit (Min. 0; Max. 4)
4. Ziffer Stichfestigkeit (Min. 0; Max. 4)

Bei Fragen wenden Sie sich an:

**KCL GmbH**

Am Kreuzacker 9

Telefon ++49-6659-87300

Telefax ++49-6659-87155

D-36124 Eichenzell Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)

e-mail [vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de)

OZ21