



Für diffizile Arbeiten mit Holz
und geeigneten Kunststoffarten.

MICRO-Tischfräse MT 300



Zum Profilieren, Nuten, Fräsen, Anfasen, Besäumen und Austrennen. Ermöglicht auch exaktes Bearbeiten von Kanten und Längsschnitten (im Modellbau z. B. für Türen, Klappen und Gehäuseteile).

Kräftiger, gegen Staub geschützter Motor mit Zahnriemengetriebe. Doppelt kugelgelagerte Welle. Werkzeugaufnahme mit dreifach-geschlitzten Präzisionsspannzangen (je 1 St. für 2,4 - 3,0 und 3,2 mm gehören dazu). Fräserhöhenverstellung mittels Handrad und auf O justierbarem Skalenring (1U = 1.0, 1 Teilstrich = 0,05 mm). Stabiler Tisch aus Aluminium mit Längs- und Winkelanschlag sowie Frässchutz und Niederhalter. Gehäuse aus ABS. Integrierter Anschluss für Staubabsaugung mit Adapter: passend für jeden Haushalts-Staubsauger.

Technische Daten:

220 - 240 V. 100 W. 50/60 Hz.
30.000/min. Frästisch 300 x
140 mm. Gewicht ca. 2,5 kg.

NO 27 050



Die MT 300 ist mit einem Absaugkanal und -stutzen ausgerüstet. Für sauberes Arbeiten.

HSS Profilfräser

Mit 3-mm-Schaft und sauberem Hinterschliff. Hochwertige und standfeste Einsatzwerkzeuge für sauberes Arbeiten, zugelassen bis 30.000/min.



V-Nutfräser Ø 6,4 mm.
Profilwinkel 90°. Zweischneider

NO 28 356



Halbhohlkehlfraäser mit Zapfen Ø
10,0 mm. Radius 4,0 mm.
Zweischneider

NO 28 350



Hohlkehlfraäser Ø 6,4 mm.
Zweischneider

NO 28 358



Viertelstabfräser mit Zapfen Ø 10,0
mm. Radius 4,0 mm

NO 28 352



Nutfräser Ø 3,0 mm.
Zweischneider

NO 28 354