

Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Dünne Trennscheiben. (SC409)



Metallrohre



Blech



Trockenbauplatten/Gipskarton



Porenbeton/Gasbeton



Weichmetall



Messing



Gehärteter Stahl



Gold



Aluminium



Silber



Edelstahl



Gusseisen



Kupfer



Aufspanndorn



1/min

Technische Daten

Schaftdurchmesser	3,2 mm	Form	Rad
Arbeitsdurchmesser	38,0 mm	Dornverwendung	Verwendung mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Max. Arbeitstiefe	14,0 mm	Höchstzahl	35.000 1/min
Material	Glasfaser verstärkt mit Aluminiumoxidschleifmittel		