


Der automatische Kreuzlinien-Laser mit zusätzlicher Neigungsfunktion

Rev.0317




- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.



- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 30 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.



TECHNISCHE DATEN	
SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 5°
GENAUIGKEIT	± 0,5 mm / m
NIVELLIERUNG	automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig)	10 m
LASERWELLENLÄNGE	650 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG	2 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
BETRIEBSDAUER	15 Stunden (Alkalibatterien)
ARBEITSTEMPERATUR	0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR	-10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T)	55 x 85 x 75 mm
GEWICHT (inkl. Batterien)	260 g



Automatic Level



Pendelarretierung zur Transportsicherung



1/4"-Gewinde



SmartCross-Laser
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
125 x 320 x 105

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser	081.115A	4 021563 684533	5

