

AUSSTATTUNGSMERKMALE



Weiterführende Links:
XXL Garantie

Artikelnummer: 0090025100

- Werkzeugloses Türöffnen; Schutz durch Sicherheitsendschalter
- Leichte Sägeblattschutz Arretierung über Handrad
- Präzisionsdreirollenführung mit HSS-Rollen und Kontermuttern aus Messing; werkzeuglos einstellbar
- Parallelanschlag mit langem Profil, vorne geklemmt. Beidseitig verwendbar, mit integrierter Lupe
- Winkelanschlag mit Softgriff und verbesserter T-Nut-Führung für optimalen Halt beim Arbeiten
- Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
- Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige
- Stabile Bauweise durch Stahlblech-Konstruktion
- Großer schwenkbarer Grauguss-Sägetisch
- Einfache und komfortable Tischfixierung über große Flügelschraube
- Absaugadapter für alle gängigen Durchmesser von Metabo Absaugschläuchen
- Stützfuß für optimale Standsicherheit
- Große Palette an Zubehör
- Für Einphasen-Wechselstrom

VERGLEICHBARE GERÄTEWERTE:

Maße L x B x H	525 x 425 x 840 mm
Auflagefläche	340 x 335 mm
Arbeitshöhe ohne Untergestell	374 mm
Sägetisch-Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnitthöhe	100 mm
Durchlassbreite	245 mm
Schnittgeschwindigkeit	690 m/min
Sägebandlänge	1.712 mm
Sägebandbreite	6,4 - 12,7 mm
Nennaufnahmeleistung	0,35 kW
Gewicht	32,5 kg

LIEFERUMFANG

- A6 Universal-Bandsägeblatt
- Stützfuß
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Präzisions-Drei-Rollenführung
- Absaugadapter (passend für Ø 44, 58, 100 mm)