

Informationsbroschüre des Herstellers für:

Vollsichtbrillen (Korbbrillen)

CLARO	(Best.- Nr.: 277 381)
BASIC	(Best.- Nr.: 277 382)
CARINA KLEIN DESIGN™PRESTIGE	(Best.- Nr.: 277 383)
CARINA KLEIN DESIGN™IXPEIR	(Best.- Nr.: 277 384)

Bügelbrillen

CARINA KLEIN DESIGN™12710 farblos	(Best.- Nr.: 277 374)
CARINA KLEIN DESIGN™12720 farblos	(Best.- Nr.: 277 376)
CARINA KLEIN DESIGN™12750 farblos	(Best.- Nr.: 277 377)
CARINA KLEIN DESIGN™12790 farblos	(Best.- Nr.: 277 378)
CARINA KLEIN DESIGN™EXTASE farblos	(Best.- Nr.: 277 373)
CARINA KLEIN DESIGN™EXTASE getönt	(Best.- Nr.: 277 375)
CLAREX farblos	(Best.-Nr.: 277 379)
CLAREX getönt	(Best.-Nr.: 277 380)
CLARELLO farblos	(Best.- Nr.: 277 395)
CARINA KLEIN DESIGN™12799 Schweißerschutzbrille	(Best.- Nr.: 277 399)

DIN EN 166:2001

Allgemeine Hinweise

Der Einsatz der Brillen setzt die volle Kenntnis und Beachtung dieser Informationsbrochüre voraus. Die Augenschutzgeräte sind ausschließlich für die in der Informationsbrochüre genannten Zwecke bestimmt.

Eine Haftung übernimmt die EKASTU Safety GmbH im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sofern Ihnen diese nicht vorliegen, werden Sie Ihnen auf Anforderung übersandt.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Informationsbrochüre verursacht werden.

Verwendung, Lagerung, Instandhaltung

Achten Sie bei dem Tragen darauf, dass der Augenschutz angenehm sitzt. Die Brille sollte in ihrer Verpackung, geschützt vor direktem Sonnenlicht, Chemikalien und kratzenden Medien, aufbewahrt und transportiert werden.

Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie die Brille mit dem EKASTU-Reinigungsmittel (Best.-Nr. 266 962) und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger. Desinfizieren Sie die Brille mit dem EKASTU-Desinfektionsmittel (Best.-Nr. 266 942)

Haltbarkeitsdauer

Unter normalen Bedingungen bietet diese Brille 1-2 Jahre angemessenen Augenschutz. Für das Modell „Claro“ können Ersatz -Sichtscheiben nachbestellt werden.


Diese können wie folgt ausgetauscht werden: Ziehen Sie rundherum Tragkörper und Sichtscheibe auseinander. Passen Sie dann die neue Sichtscheibe so ein, dass sich die beschriftete Seite außen befindet. Beachten Sie dass der Tragkörper an allen vorgesehenen Stellen in die Sichtscheibe eingerastet ist.

Einsatz- und Schutzbereich, Leistungen und Kennzeichnungen


Diese Augenschutzbrille dient Ihrer persönlichen Sicherheit. Sie muss immer dann getragen werden, wenn eine Tätigkeit oder ein Vorgang durchgeführt wird, für den ihr Einsatz vorgesehen ist. Informieren Sie sich darüber, wann sie zu tragen ist und wenden Sie sich bei Unklarheiten an Ihren Vorgesetzten bzw. an den Sicherheitsbeauftragten, unter Beachtung der Einsatzregeln BGR 192 („Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“).

Die CE - Kennzeichnung der Augenschutzgeräte bestätigt lediglich, dass diese gemäß den Grundanforderungen der europäischen Normen entsprechen und zugelassen sind. Sofern sie auch für andere Zwecke zugelassen sind, wird dies mit Buchstaben und Zahlen auf der Sichtscheibe und/oder dem Tragkörper wie folgt gekennzeichnet:

Kennzeichnung der Sichtscheibe

Schutzstufe des Filters	4-5
Markenzeichen des Herstellers	
Optische Klasse	1
Kurzzeichen für mechanische Festigkeit	FT / BT
Verwendungsbereich(e)	

Kennzeichnung des Tragkörpers

Markenzeichen des Herstellers	
Nummer der europäischen Norm	EN166
nur bei Schweißerschutzbrillen	EN169
Kurzzeichen für mechanische Festigkeit.	FT / BT
Verwendungsbereich(e)	
Zertifizierungszeichen	CE

Schutzstufen der Filter

Filter	Vorzahl	Schutzstufe
Schweißerschutzfilter	keine	1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
UV-Filter	2	2-1,2 / 2-1,4 / 2-1,7 / 2-2 / 2-2,5 / 2-3 / 2-4 / 2-5
IR-Filter	4	4-1,2 / 4-1,4 / 4-1,7 / 4-2 / 4-2,5 / 4-3 / 4-4 / 4-5 / 4-6 / 4-7 / 4-8 / 4-9 / 4-10
Sonnenschutzfilter	5	5-1 / 5-1,4 / 5-1,7 / 5-2 / 5-2,5 / 5-3,1 / 5-4,1
	6	6-1 / 6-1,4 / 6-1,7 / 6-2 / 6-2,5 / 6-3,1 / 6-4,1

Kennzeichen für die Verwendungsbereiche

Kurzzeichen	Bezeichnung	Beschreibung des Verwendungsbereiches
keines	allg. Verwendung	nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV, sichtbare IR Strahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngröße > 5µm
5	Gas und Feinstaub	Gas, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub der Korngröße < 5 µm
8	Störlichtbogen	elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper	Metallspritzer und Durchdringung heißer Festkörper

Kennzeichen für mechanischen Festigkeit

Kurzzeichen	Anforderung an die mechanische Festigkeit
keines	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

Falls hinter den Kurzzeichen, der mechanischen Festigkeit (F, B, A), kein T vermerkt ist, bietet sie nur Schutz bei Teilchen von Raumtemperatur.

Achtung:

Die oben aufgeführten Schutzbrillen bzw. deren Sichtscheiben sind schlagfest, aber nicht unzerbrechlich.

Überprüfen und reinigen Sie diese regelmäßig. Zerkratzte oder gesprungene Sichtscheiben beeinträchtigen die Sicht und bieten nur noch eine stark verminderte Schutzwirkung. Sie sind deshalb sofort zu ersetzen. Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren Sicherheitsbeauftragten oder an den Hersteller.

Bei entsprechend veranlagten Personen können allergische Reaktionen durch den Kontakt der Haut mit dem Tragkörper ausgelöst werden; in solchen Fällen sollte ein Arzt hinzugezogen werden.

Die Tragkörper dieser Augenschutzgeräte bieten einen geringeren Schutz gegen Stoßbeanspruchung als die Sichtscheiben. Diese Augenschutzgeräte können Stöße auf unter ihnen getragene Brillen übertragen.

Diese Brille darf nicht für War Games, Paintball Sport etc. verwendet werden.

Name und Anschrift der Zulassungsstelle:

BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI)
MAYLANDS AVENUE, HERTS, HP2 4SQ, ENGLAND

Nummer der Zulassungsstelle: 0086

Informationsbrochüre Brillen Deutsch, 11-08.11