
Produktinformation

76 12 125

- Mit scharfen, exakt schließenden Schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
- Eingelegtes Gelenk

Seitenschneider

Für Elektromechaniker




Allgemein	
Artikel-Nr.	76 12 125
EAN	4003773048015
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	112 g
Abmessungen	125 x 60 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,3 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 0,6 mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 0,4 - 3 mm
Backenlänge (B)	16 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	9 mm
Kopfbreite (A)	14,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


76 12 125
Cu Ø 0,4-3,0 / piano max.0,6


76 12 125
Cu Ø 0,4-3,0 / piano max.0,6


D
A
B