



Superleise und vibrationsfrei. Für sauberen Schnitt ohne Nacharbeiten. Ausladung 460 mm!

Für Anspruchsvolle: Die neue 2-Gang-Dekupiersäge DS 460.



Innovative Problemlösung (patentiert): Zum Erleichtern des Sägeblattwechsels kann man den waagrecht gestellten Tisch entriegeln und um 80 mm nach hinten verschieben. Für freie Sicht vor allem auf den unteren Sägearm beim Einklinken des Kulissensteines oder eines Sägeblattes mit Querstift.

Extrem leichte Sägearme aus Magnesium reduzieren jetzt das Gewicht der bewegten Masse im Vergleich zu Alu-Druckguss um ca. 40%. Dadurch höchste Laufruhe!

Solider Aufbau: schwingungsdämpfender Gerätefuß aus Maschinenguss, sauber CNC-bearbeitet und pulverbeschichtet. Für sicheren Stand zum Arbeiten ohne Vibration. Präzise gelagerte Sägearme aus Magnesium: extrem leicht, fest und im Schnittbereich für freie Sicht auf das Werkstück schlank ausgeformt. Späne-Blasvorrichtung mit justierbarer Düse. Zusätzlich ist durch den integrierten Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers eine saubere Arbeitsumgebung garantiert!

Sägetisch aus Alu-Druckguss (400 x 250 mm groß) kann zur Erleichterung des Sägeblattwechsels entriegelt und nach hinten verschoben werden. Normale Feinschnitt-Sägeblätter werden durch patentierte Kulissensteine mit hoher Spannkraft befestigt. Damit wird ein genaues Fluchten im Sägearm sichergestellt. Die Maschine ist auch für Sägeblätter mit Querstift vorgerüstet (werden ohne Kulissensteine eingesetzt). Wichtig: Ein handlicher Drehknopf ermöglicht gefühlvolles Spannen. Schnittleistung in Holz 60 mm, in NE-Metall (je nach Art) 10 - 15 mm. Problemloses Trennen auch von Plexiglas, GFK, Schaumstoff, Schaumbeton, Gummi, Leder oder Kork.

Technische Daten:

220 - 240 V. Kraftvoller, bürstenloser 2-Gang-Motor (205 W). Ausladung 460 mm. Hubzahl 900 oder 1.400/min. Sägehub 18 mm. Tischgröße 400 x 250 mm. Maximaler Werkstückdurchlass 65 mm (bei 45° Gehrung 32 mm). L 580 mm, B 320 mm, H 300 mm. Gewicht ca. 20 kg. Inkl. je 5 Sägeblätter grob und fein.

NO 27 094



Die DS 460 ist mit einem Absaugkanal und -stutzen ausgerüstet. Für staubfreies, sauberes Arbeiten. Wir empfehlen hierzu auch unser Absaugsteuergerät AS/E oder unseren Compact-Werkstattsauger CW-matic.



Patentierte Kulissensteine mit hoher Spannkraft sorgen für genau fluchtende Sägeblätter. Ausnehmungen in der Tischoberfläche fixieren Position und Distanz der Kulissensteine und erleichtern die Montage des Sägeblattes.



Tisch-Schrägverstellung von -5° bis 50° möglich. Mit großdimensionierter Rastung bei 0°, 10°, 20°, 30° und 45°. Zusätzliche Feineinstellung. Für präzise Gehrungs- und Winkelschnitte.