

Produktinformation

97 53 08

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

Mit Fronteinführung



- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes
- Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² in einem Profil
- Aderendhülsen bis 2,5 mm² können parallel von der Seite zugeführt werden
- Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12



Allgemein

Artikel-Nr.	97 53 08
EAN	4003773040187
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	477 g
Abmessungen	190 x 75 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 – 10 mm ²
Anzahl der Nester	1
AWG	28 – 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

