

HSS

BI-METALL-LOCHSÄGE

Der universelle Profi für sichere Ergebnisse.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schneller Bohrfortschritt und kein Verkleben dank Vario-Pitch-Verzahnung
- Saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung
- Bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte
- Zubehör: Adapter, Zentrierbohrer und Auswurffeder separat erhältlich



Infos Website

Produktgruppe
0933



HEX



SDS-plus





PROFESSIONAL



Drehbohren

Durchmesser
14–203 mm



				
11903 0	14	32	1/2"-20	1
11904 7	16	32	1/2"-20	1
11905 4	17	32	1/2"-20	1
19071 8	19	32	1/2"-20	1
19072 5	20	32	1/2"-20	1
19073 2	22	32	1/2"-20	1
17907 2	24	32	1/2"-20	1
19074 9	25	32	1/2"-20	1
19908 7	27	32	1/2"-20	1
19909 4	29	32	1/2"-20	1
19075 6	30	32	1/2"-20	1
19076 3	32	32	5/8"-18	1
19910 0	33	32	5/8"-18	1
19077 0	35	32	5/8"-18	1
19078 7	38	32	5/8"-18	1
19079 4	40	32	5/8"-18	1
19912 4	41	32	5/8"-18	1
19913 1	43	32	5/8"-18	1
19080 0	44	32	5/8"-18	1
19914 8	46	32	5/8"-18	1
19915 5	48	32	5/8"-18	1
19081 7	50	32	5/8"-18	1
19916 2	51	32	5/8"-18	1
19917 9	52	32	5/8"-18	1
19082 4	54	32	5/8"-18	1
19083 1	57	32	5/8"-18	1
19084 8	60	32	5/8"-18	1
19085 5	64	32	5/8"-18	1
19918 6	65	32	5/8"-18	1
19919 3	67	32	5/8"-18	1
19086 2	68	32	5/8"-18	1
19087 9	70	32	5/8"-18	1
19920 9	73	32	5/8"-18	1
19088 6	76	32	5/8"-18	1
19921 6	79	32	5/8"-18	1
19089 3	83	32	5/8"-18	1
19922 3	86	32	5/8"-18	1
19090 9	89	32	5/8"-18	1
19923 0	92	32	5/8"-18	1
19924 7	95	32	5/8"-18	1
19925 4	98	32	5/8"-18	1
19091 6	102	32	5/8"-18	1
19926 1	105	32	5/8"-18	1
24536 4	108	32	5/8"-18	1

				
19927 8	111	32	5/8"-18	1
19928 5	114	32	5/8"-18	1
19929 2	121	32	5/8"-18	1
19930 8	127	32	5/8"-18	1
28801 9	133	32	5/8"-18	1
19931 5	140	32	5/8"-18	1
28802 6	146	32	5/8"-18	1
19932 2	152	32	5/8"-18	1
28803 3	168	32	5/8"-18	1
28804 0	177	32	5/8"-18	1
28805 7	203	32	5/8"-18	1

SETS

		
19779 3	68 (Zentrierbohrer + 6kant)	3
26159 3	68 (Zentrierbohrer + SDSplus)	3
19780 9	83 (Zentrierbohrer + 6kant)	3
*1 50101 9	16/20/25/32/40/51	9
*2 50102 6	19/22/29/38/44/57	9
*3 23412 2	12/25/38/48/68/83	11
*4 26015 2	35/40/50/60/68/76/83	10



0934 AUFNAHMESCHAFT UND ZENTRIERBOHRER



		Schaft	Gewinde	
50103 3	14-30	6-kant/hex. 9,5	1/2" x 20	1
19092 3	14-30	3-kant/triang.	1/2" x 20	1
19093 0	14-30	6-kant/hex. 11	1/2" x 20	1
19094 7	32-203	6-kant/hex.11	5/8" x 18	1
10070 0	14-30	SDS-plus	1/2" x 20	1
10071 7	32-203	SDS-plus	5/8" x 18	1

0935 ZENTRIERBOHRER



				
10072 4	6.35	-	80	1
19095 4	6.35	-	110	1

0936 AUSWURFFEDER



	
21958 7	1

0927 SCHNEIDPASTE



22614 1	1
---------	---

0941 ANREISSNADEL



			
10319 0	7	145	1
10728 0	8	145	1