

Produktinformation

99 11 300

Kraft-Monierzange

Hochübersetzt

DIN ISO 9242



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	99 11 300
EAN	4003773042365
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	537 g
Abmessungen	300 x 93 x 51 mm
Norm	DIN ISO 9242

Technische Attribute

Schneidwert harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,8 mm
Kopfbreite	25,0 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC483c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten