

Überspannungsschutz-Stecker - CTM 2X1- 12DC - 2838584

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC

Abbildung zeigt die Variante CTM
2x1- 24 DC

Produkteigenschaften

- ☒ Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn- und Schaltleisten oder CT-TERMI BLOCK
- ☒ Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden
- ☒ Platzsparende LSA-PLUS-Anschluss-technik
- ☒ Als typischer Einbauort gelten Rangierverteiler
- ☒ Modular komprimierter Schutz für hochverdichtete Leitungsnetze



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918819606

Technische Daten

Maße

Höhe	21 mm
Breite	9,5 mm
Tiefe	53,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 75 °C
Schutzart	IP20

Allgemein

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Normen für Luft- und Kriechstrecken	DIN VDE 0110-1
Normen für Luft- und Kriechstrecken	IEC 60664-1
Überspannungskategorie	II

Überspannungsschutz-Stecker - CTM 2X1- 12DC - 2838584

Technische Daten

Allgemein

Verschmutzungsgrad	2
Montageart	auf CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS-Trennleiste
Bauform	LSA-PLUS-Modul
Polzahl	2
Wirkungsrichtung	Line-Line & Line-Earth Ground
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision:	ab SW-Rev. 1.10

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	B2
IEC Prüfklasse	C1
IEC Prüfklasse	C2
IEC Prüfklasse	C3
IEC Prüfklasse	D1
VDE Anforderungsklasse	B2
VDE Anforderungsklasse	C1
VDE Anforderungsklasse	C2
VDE Anforderungsklasse	C3
VDE Anforderungsklasse	D1
Nennspannung U_N	12 V DC
Höchste Dauerspannung U_C	± 15 V DC
Höchste Dauerspannung U_C	10 V AC
Höchste Dauerspannung U_C (Ader-Erde)	± 15 V DC
Höchste Dauerspannung U_C (Ader-Erde)	10 V AC
Nennstrom I_N	380 mA (25 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	≤ 5 μ A
Schutzleiterstrom I_{PE}	≤ 2 μ A
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s (Ader-Erde)	5 kA
Summenstoßstrom (8/20) μ s	10 kA
Summenstoßstrom (10/350) μ s	2,5 kA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μ s maximal (Ader-Erde)	10 kA (in Summe)
Nennimpulsstrom I_{an} (10/1000) μ s (Ader-Erde)	100 A
Blitzprüfstrom (10/350) μ s, Stromscheitelwert I_{imp}	1 kA
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Erde) spike	≤ 28 V
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Erde) statisch	≤ 22 V
Restspannung bei I_n (Ader-Erde)	≤ 32 V
Restspannung bei I_{an} (10/1000) μ s (Ader-Erde)	≤ 18 V
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	≤ 60 V (C2, 10 kV/5 kA, spike)
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	≤ 30 V (C3, 7,5 kV/100 A, spike)
Ansprechzeit t_A (Ader-Erde)	≤ 1 ns
Einfügungsdämpfung aE, asym.	0,3 dB (≤ 400 kHz)

Überspannungsschutz-Stecker - CTM 2X1- 12DC - 2838584

Technische Daten

Schutzschaltung

Grenzfrequenz fg (3dB), asym. (PE) im 100 Ohm-System	1,5 MHz
Kapazität (Ader-Erde)	1,5 nF (f=1 MHz / V _R = 0V)
Widerstand pro Pfad	3,3 Ω 10 %
Widerstand pro Pfad	3,3 Ω
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine
Stoßstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	C2 (4 kV/2 kA)
Stoßstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	C3 - 100 A
Stoßstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	B2 (4 kV/100 A)
Stoßstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	D1 (1 kA)
Wechselstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	5 A - 1 s

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und Schaltleisten
Anschlussart IN	COMTRAB-Stecksystem
Anschlussart OUT	COMTRAB-Stecksystem
Anschlusstechnik	LSA-PLUS

Anschluss Potenzialausgleich

Anschlussart	Federkontakt
--------------	--------------

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
---------------------	--------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610

Überspannungsschutz-Stecker - CTM 2X1- 12DC - 2838584

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Approbationen

GOST / UL Listed /

Approbationsdetails

GOST




UL Listed



Zeichnungen

Überspannungsschutz-Stecker - CTM 2X1- 12DC - 2838584

Maßzeichnung



Schaltplan

