



|                    |                     |                       |               |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288160065       | <b>Abmessung:</b>     | 230x170x40 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05133355001         | <b>Gewicht:</b>       | 724 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 160 i/162 i/167 i/9 | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |                     | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000      |

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

9-teiliges Schraubendreher-set mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

### Kaltschlagfestigkeit



Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.

### Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

### Verringerte Anpresskraft



Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Schrauben wird sicherer und komfortabler.

### PlusMinus Werkzeuge




Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

### Mehrkomponentiger Kraftform-Griff



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weiches Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

### Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9  
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Satz-Inhalt:

**162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm**



05006154001

1x PH 2 x 100 mm



**165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm**



05006164001

1x PZ 2 x 100 mm



**165 i PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz), # 1 x 80 mm**



05006190001

1x # 1 x 80 mm

05006191001

1x # 2 x 100 mm



**167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 15 x 80 mm**



05006172001

1x TX 15 x 80 mm

05006174001

1x TX 20 x 80 mm

05006176001

1x TX 25 x 100 mm



**160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm**



05006100001<sup>1)</sup>

1x 0,4 x 2,5 x 80 mm

05006120001

1x 1 x 5,5 x 125 mm



1) kein Lasertip

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_162\\_i\\_167\\_i\\_9.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html)

Wera - 160 i/162 i/167 i/9

05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)