

# LE-PO 125G

## Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid

**EAN** 4047526311803  
**ID** 311803  
**Zolltarifnummer** 87169090



### Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

### Technische Daten:

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm      |
| Radbreite                    | ⊥ | 40 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 150 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 375 kg      |
| Lagerart                     | ⊙ | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 150 mm      |
| Plattengröße                 | 📏 | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | 🔧 | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | 🔧 | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 38 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C       |
| Belagshärte                  |   | 70 Shore D  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,7 kg      |
| Spurlos                      |   | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓           |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗           |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗           |
| Autoklaventauglich           |   | ✗           |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗           |



#### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

#### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

#### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

