

19" Wandverteiler Opimal Line mit Schwenkrahmen 19" Wall-Mounting Racks Optimal Line 3 section

19" Wandverteilerschränke für alle gängigen EDV und TK Anwendungen. Zum Einbau von verschiedenen passiven oder aktiven 19" Einheiten.


Grundausstattung

Wandverteiler mit 2 Paar verstellbaren 19" Montageschienen, Sicherheitsglastür, Erdugsset und 16 Stk. Montageschrauben Sets ausgestattet.

19" Wall-Mounting Telecommunication and Data Racks designed for installing patch panels, active components, servers, etc.

Standard equipment

Wall-Mounting Rack is equipped with one pair of sliding 19" vertical extrusions, tinted glass door and lock, GND/earthing kit, and 16 mounting kits.



Seitenansicht Wandverteiler Optimal Line
Side view of Wall-Mounting rack Optimal Line

Art.Nr. Type	HE Height in Units	Abmessungen in mm Measurements in mm				Brutto Abmessungen in mm BRUTTO measurements in mm			Gewicht in KG Weight in kg
		Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Tiefe (innen) Useful depth	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	
I-CASE 04-G	4	300	600	500	470	325	625	525	21,1
I-CASE 06-G	6	388	600	500	470	413	625	525	23,5
I-CASE 09-G	9	521	600	500	470	546	625	525	27,1
I-CASE 12-G	12	655	600	500	470	680	625	525	31,1
I-CASE 15-G	15	788	600	500	470	813	625	525	34,6

Beschreibung

- Wandverteiler von 4 - 15 HE
- Schwenkrahmenkonstruktion: Tiefe=500mm, Montagerahmen=100mm, Schrankelement=400mm tief
- Stahlrahmen Konstruktion aus 1,3 mm Stahlblech, 600mm breit und 500mm tief
- Standardfarbe = RAL 7035 (Lichtgrau)
- Abschließbare Sicherheits-Glastür mit Stahlrahmen
- Wahlweise links oder rechts öffnend
- Tür Radius bis 180°
- Kabelzuführungen in Boden, Dach und Rückwand
- 2 Stk. verstellbare 19" Profilschienen
- Alle Schrankelemente geerdet
- Passive Be-/Entlüftung durch Lüftungskiemen
- TÜV Zertifizierung
- Schutzklasse IP-40 (optional auch IP-54)
- Traglast bis 50 Kg
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Description

- Produced in sizes 4-15 U
- Three-section; depth 500 mm, rear section with lock is 100 mm deep and swinging front section is 400 mm deep, opening the front section eases access to the rear
- Self-supporting construction from 1.3 mm sheet steel
- Standard color is powder coated RAL 7035; other colors from RAL spectrum catalog are also available
- Tinted glass or sheet steel door
- Reversible doors - easy re-hanging to open on right or left (at the installation site)
- Door opening angle 180°
- Top and bottom openings for cable entry covered with removable blank panels
- Two sliding 19" vertical extrusions
- Top and bottom covers are perforated for more effective ventilation
- The GND/earthing kit
- Protection rating IP40
- Load rating 50 kg

