

LE-PO 175G-FI

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid

EAN 4047526525040

ID 525048

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	∅ 175 mm
Radbreite	JL 50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	Ø 300 kg
Tragfähigkeit (statisch)	Ø 750 kg
Lagerart	∅ Gleitlager
Gesamthöhe (H)	∅ 213 mm
Plattengröße	□ 140 x 110 mm
Schraublochentfernung	□ 105 x 75-80 mm
Schraubloch-∅	∅ 11 mm
Ausladung (F)	∅ 52 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	70 Shore D
Stückgewicht	kg 2,3 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗

Belagshärte
 70 Shore D

Rollwiderstand
 hervorragend

Verschleißresistenz
 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 befriedigend

